



Escova de arame manual Fio de aço liso 0,35 mm, Número de filas de guarnição: 4



Dados do pedido

Número do pedido	575000 4
GTIN	4017359046418
Classe de artigo	57L

Descrição

Versão:

Corpo de madeira curvo com dois buracos para pendurar. Comprimento de filamento 140 mm, altura de filamento 25 mm, comprimento total aprox. 290 mm.

Descrição técnica

Número de filas de guarnição	4
Largura do corpo base	35 mm
Comprimento de trabalho L_3	140 mm
Comprimento da guarnição H_1	25 mm
Comprimento total L	290 mm
Material da guarnição	Arame de aço
Espessura das cerdas	0,35 mm
Material do corpo base	Madeira
Tipo de produto	Escova metálica