



## Dados do pedido

Número do pedido	566481 120
GTIN	
Classe de artigo	53F

## Descrição técnica

Granulometria	120
Designação do fabricante	787C
Ø do disco	115 mm
Abrasivo	Cubitron™ II
Abreviatura abrasivo	Cerâmica
Base abrasiva	Fibra vulcanizada
Proporção de ferro, enxofre e cloro	< 0,1 %
Atributo do nome do produto	Ø 115 mm
Ø do furo	22,23 mm
otimizado para material	INOX
otimizado para material	Alumínio
velocidade periférica máxima	80 m/s
n.º máximo de rotações	13300 r,p,m,

Tipo de produto

Disco de fibra

**Dados de utilizador**

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>código ISO</b>
Alu Mg	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
INOX	adequado		
Ti	adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
seco	adequado		

**Acessórios**

	566672 115
	566690 115
	566692 115