



Inserto de 12 faces, 1/2 polegada, Tamanho da chave: 8mm



Dados do pedido

Número do pedido	642100 8
GTIN	4018754005161
Classe de artigo	63A

Descrição

Modelo:

Forjado a partir de aço de alta qualidade, escareado internamente para fixação rápida de cabeças de parafuso. Quadrado interno bem tolerado para um assento seguro na ferramenta de acionamento. Quadrado interno conforme **DIN 3120**.

Fluxo de fibra ideal através do processo de forjamento especial. Distâncias entre faces com tolerância estreita. Não há deslizamento sobre os cantos dos parafusos, as cabeças dos parafusos e as porcas estão protegidas. Endurecido num banho de óleo sem tensão e distorção, garantindo assim um ajuste preciso. Superfície de acabamento redondo. Perfil **AS-Drive**.

Norma:

DIN 3124

Material:

Aço de alto desempenho HPQ®, cromado sobre níquel com proteção contra descasque.

Descrição técnica

Tamanho da chave	8 mm
Comprimento	38 mm
Ø no lado de saída	13 mm
Quadrado de acionamento	1/2 polegada
Norma	DIN 3124

Perfil de saída	Chave de caixa de 12 faces
Material	Aço de alto desempenho HPQ®
Superfície	cromado sobre níquel
com perfil AS-Drive	sim
Tipo de produto	Inserto para chave de caixa