

**Chave de boca/chave de luneta de roquete JOKER 6000, Tamanho da chave: 19****Dados do pedido**

Número do pedido	614870 19
GTIN	4013288212641
Classe de artigo	63F

Descrição**Versão:**

Forjadas. Lado do anel com roquete de luneta estável e suave de dentes finos (80 dentes) com um ângulo de regulação particularmente pequeno de 4,5°.

O lado da boca com perfil sextavado duplo e placa de metal temperada substituível desempenha uma função de retenção e serve como batente, impede o deslizamento e permite um pequeno ângulo de retorno.

Material:

Aço cromo-molibdênio, cromado mate.

Descrição técnica

Ø do anel D	34,8 mm
Comprimento da chave L	246 mm
Tamanho da chave	19 mm
Altura da boca h ₁	9,5 mm
Altura do anel h ₂	11 mm
Largura da boca b	42 mm
Medidas dos tamanhos de chave	métrico
Designação do fabricante	6000 Joker
Posição do anel	0 grau
Número de dentes	80

Ângulo de regulação	4,5 grau
Método de produção	forjado por estampagem
Material	Aço cromo-molibdénio
Superfície	cromado mate
Roquete reversível	não
Tipo de produto	Chave de parafusos

Acessórios

Adaptador para chave de luneta de roquete Tipo 3	614850 3
--	----------