

**Chave de boca/chave de luneta de roquete JOKER 6000, Tamanho da chave: 16****Dados do pedido**

Número do pedido	614870 16
GTIN	4013288212672
Classe de artigo	63F

**Descrição****Versão:**

Forjadas. Lado do anel com roquete de luneta estável e suave de dentes finos (80 dentes) com um ângulo de regulação particularmente pequeno de 4,5°.

O lado da boca com perfil sextavado duplo e placa de metal temperada substituível desempenha uma função de retenção e serve como batente, impede o deslizamento e permite um pequeno ângulo de retorno.

**Material:**

Aço cromo-molibdénio, cromado mate.

**Descrição técnica**

Ø do anel D	32,7 mm
Altura da boca $h_1$	8,2 mm
Largura da boca b	35 mm
Altura do anel $h_2$	10,5 mm
Tamanho da chave	16 mm
Comprimento da chave L	212 mm
Medidas dos tamanhos de chave	métrico
Designação do fabricante	6000 Joker
Posição do anel	0 grau
Número de dentes	80

Ângulo de regulação	4,5 grau
Método de produção	forjado por estampagem
Material	Aço cromo-molibdénio
Superfície	cromado mate
Roquete reversível	nenhuma
Tipo de produto	Chave de parafusos