

## Ficha de dados

**Garant**

### Chave de caixa de 6 faces Surface Drive, 1/2 polegada, Tamanho da chave: 8



#### Dados do pedido

Número do pedido	642325 8
GTIN	4045197497642
Classe de artigo	61A

#### Descrição

##### Versão:

Forjado a partir de aço de alta qualidade, escareado internamente para fixação rápida de cabeças de parafuso. Quadrado interno bem tolerado para um assento seguro na ferramenta de acionamento. Quadrado interno conforme **DIN 3120**.

A **abertura da chave do Surface Drive** permite um ajuste firme e uma força eficaz mais elevada. A pressão atua diretamente na superfície das porcas e dos parafusos, protegendo as arestas sensíveis. As dimensões intermediárias, por exemplo, em polegadas (A/F, BSF, BSW) e parafusos desgastados também podem ser apertados ou afrouxados com o Surface Drive.

##### Norma:

**DIN 3124**

##### Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

#### Descrição técnica

Comprimento	38 mm
Ø no lado de saída	12,5 mm
Tamanho da chave	8 mm
indicado para polegadas (medidas americanas)	5/16 polegada

## Ficha de dados

Quadrado de açãoamento	1/2 polegada
Perfil para chave de caixa sextavada	Surfacedrive
Norma	<b>DIN 3124</b>
Perfil de saída	Chave de caixa sextavada Surfacedrive
Material	Aço cromo-vanádio
Superfície	cromado
Tipo de produto	Inserto para chave de caixa