

Garant**Lâmina de serra circular para madeira, dente alternado fino, Ø da folha D: 216mm****Dados do pedido**

Número do pedido	584055 216
GTIN	4045197220813
Classe de artigo	51S

Descrição**Modelo:**

Com ponta de metal duro, design preciso com folha de base de alta resistência, insonorizada. Gume em metal duro de dimensões generosas para retificação frequente. Com ângulo de saída de aparas negativo.

Utilização:

Para serras mecânicas circulares, serras de chapas, de pêndulo, de esquadria e de meia-esquadria.

Tipo KW para **materiais de placas, com folheado nobre e cobertos em ambos os lados com plástico, bem como materiais com superfície beneficiada** nas mais altas exigências em qualidade de corte.

Instrução:

Outras folhas de serra circular disponíveis no Grupo 17.

Descrição técnica

Ø da folha D	216 mm
Número de dentes	60

Ø do furo	30 mm
Largura de corte B	2,8 mm
Número de orifícios arrastadores/Ø/círculo primitivo	2/7/42 mm
Óleo de corte	HM
indicado para material	Madeira
Tipo de produto	Folha de serra circular