

**Garant**

**Lâmina de serra circular metálica, com dentes alternados e bordo biselado universal, Ø da folha D: 190mm**

**Dados do pedido**

Número do pedido	584095 190
GTIN	4045197220936
Classe de artigo	51S

**Descrição****Modelo:**

**Com ponta de metal duro**, design preciso com folha de base de alta resistência, insonorizada. Gume em metal duro de dimensões generosas para retificação frequente.

**Utilização:**

Para serras mecânicas circulares, serras de chapas, de pêndulo, de esquadria e de meia-esquadria.

Folha de serra circular **universal** para cortar uma **grande variedade de materiais**, tais como **ferros planos e angulares**, alumínio e outros metais não ferrosos. Dente plano com chanfro até Ø 250 mm, dente alternado com chanfro de Ø 300 mm.

**Instrução:**

**Outras folhas de serra circular disponíveis no Grupo 17.**

**Descrição técnica**

Ø do furo	30 mm
Número de dentes	48

Ø da folha D	190 mm
Largura de corte B	2,2 mm
Número de orifícios arrastadores/Ø/círculo primitivo	2/7/42 mm
Óleo de corte	HM
indicado para material	Metal
Tipo de produto	Folha de serra circular