

**Inserto para chave de caixa, 1/2 polegada para Torx®, Perfil Torx®: E10****Dados do pedido**

Número do pedido	642700 E10
GTIN	4018754007257
Classe de artigo	63A

Descrição**Modelo:**

Forjado a partir de aço de alta qualidade, escareado internamente para fixação rápida de cabeças de parafuso. Quadrado interno bem tolerado para um assento seguro na ferramenta de acionamento. Quadrado interno conforme **DIN 3120**.

Fluxo de fibra ideal através do processo de forjamento especial. Distâncias entre faces com tolerância estreita. Sem escorregar sobre os cantos dos parafusos. As cabeças dos parafusos e as porcas estão protegidas. Endurecido num banho de óleo sem tensão e distorção, garantindo assim um ajuste preciso. Superfície de acabamento redondo.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, cromado sobre níquel com proteção contra descasque.

Descrição técnica

Comprimento	38 mm
Perfil Torx®	E10
Ø no lado de saída	13 mm
Medida do perfil A	9,4 mm
Quadrado de acionamento	1/2 polegada
Perfil de saída	Chave de caixa para parafusos TORX®
Material	Chrome-Alloy-Steel

Superfície

cromado sobre níquel

Tipo de produto

Inserto para chave de caixa