



## Micrómetro de interiores XT digital, Faixa de medição: 25-35



### Dados do pedido

Número do pedido	428602 25-35
GTIN	5051102210229
Classe de artigo	46B

### Descrição

#### Versão:

**Micrómetros de interiores de 3 pontos** para medição do orifício cego a partir do tam. 12,5–16. Mordentes de medição fixos em MD, a partir do tam. 12,5 com insertos de MD. Leitura através de um ecrã digital grande de elevado contraste. Fuso de medição totalmente temperado e retificado. Medição segura e sem erros sem nónio. Compatível com a aplicação HCT (Hoffmann Group Connected Tools) opcional. Gratuita para Android e iOS.

#### Função:

- **Comutação entre mm/polegadas.**
- **Definição de 4 valores de predefinição.**
- **Botão de ligar/desligar registo de dados.**

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

#### Material fornecido:

Inclui 1 pilha tam. CR2032 n.º 081560.

#### Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 498948.

Dongle USB n.º 498952.

Anéis de ajuste n.º 484030.

Extensões n.º 428510.

#### Peça sobresselente:

Cabeças de medição sobresselentes n.º 428605, mordentes de medição n.º 428745, mola de retorno n.º 428746.

### Descrição técnica

Leitura selecionável	0,01 / 0,001 mm
----------------------	-----------------

Medida a	0,5 mm
Faixa de medição	25 - 35 mm
Limite de erro	0,004 mm
Profundidade de medição com extensão	230 mm
Profundidade de medição standard	80 mm
Número de pilhas incluídas	1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032
Série	HCT
Tipo de proteção IP	IP 67
Alimentação de energia	A pilhas
Aplicação sem fios	HID (Human Interface Device)
Aplicação sem fios	Software de fabricante
Aplicação sem fios	HCT Mobile App
Norma	DIN 863
Leitura comutável	mm/polegada
Interface	Interface USB
Interface	Interface Bluetooth®
Interface	Interface RS232C
Tecnologia de medição	digital
embalagem	caixa estável
Calibração	B6
Tipo de produto	Micrómetro de interiores de 3 pontos

## Serviços

Calibração Micrómetro de interiores de 3 pontos faixa de medição máxima 50	022500 50
Calibração acreditada (p. ex. DAkkS) Micrómetro de interiores de 3 pontos faixa de medição máxima 200	022510 200

## Acessórios

Pilha botão / pilha especial Tipo de pilha CR2032	081560 CR2032
Extensão para micrómetros de interiores Tipo 4/150	428510 4/150
Jogo de maxilas de medição 3 peças Faixa de medição 25-35	428745 25-35
Jogo de molas de retorno 3 peças Faixa de medição 25-35	428746 25-35
Anel de ajuste DIN 2250 C Ø da medida nominal 27	484030 27
Cabo de ligação Tipo R2	498948 R2
Cabo de ligação Tipo USB2	498948 USB2
Recetor de rádio Bluetooth® para Bowers Tipo	498952