



Micrómetro de interiores XT digital, Faixa de medição: 12,5-16



Dados do pedido

Número do pedido	428602 12,5-16
GTIN	5051102209964
Classe de artigo	46B

Descrição

Versão:

Micrómetros de interiores de 3 pontos para medição do orifício cego a partir do tam. 12,5–16. Mordentes de medição fixos em MD, a partir do tam. 12,5 com insertos de MD. Leitura através de um ecrã digital grande de elevado contraste. Fuso de medição totalmente temperado e retificado. Medição segura e sem erros sem nónio. Compatível com a aplicação HCT (Hoffmann Group Connected Tools) opcional. Gratuita para Android e iOS.

Função:

- **Comutação entre mm/polegadas.**
- **Definição de 4 valores de predefinição.**
- **Botão de ligar/desligar registo de dados.**

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha tam. CR2032 n.º 081560.

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 498948.

Dongle USB n.º 498952.

Anéis de ajuste n.º 484030.

Extensões n.º 428510.

Peça sobresselente:

Cabeças de medição sobresselentes n.º 428605, mordentes de medição n.º 428745, mola de retorno n.º 428746.

Descrição técnica

Leitura seleccionável	0,01 / 0,001 mm
-----------------------	-----------------

Faixa de medição	12,5 - 16 mm
Profundidade de medição standard	62 mm
Medida a	0,5 mm
Profundidade de medição com extensão	162 mm
Limite de erro	0,004 mm
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032
Número de pilhas incluídas	1
Série	HCT
Tipo de proteção IP	IP 67
Alimentação de energia	A pilhas
Aplicação sem fios	HID (Human Interface Device)
Aplicação sem fios	Software de fabricante
Aplicação sem fios	HCT Mobile App
Norma	DIN 863
Leitura comutável	mm/polegada
Interface	Interface USB
Interface	Interface Bluetooth®
Interface	Interface RS232C
Tecnologia de medição	digital
embalagem	caixa estável
Calibração	B6
Tipo de produto	Micrómetro de interiores de 3 pontos

Serviços

Calibração Micrómetro de interiores de 3 pontos faixa de medição máxima 20	022500 20
Calibração acreditada (p. ex. DAkkS) Micrómetro de interiores de 3 pontos faixa de medição máxima 200	022510 200

Acessórios

Pilha botão / pilha especial Tipo de pilha CR2032	081560 CR2032
Extensão para micrómetros de interiores Tipo 3/100	428510 3/100
Cabeça de medição sobresselente XT Faixa de medição 12,5-16	428605 12,5-16
Jogo de maxilas de medição 3 peças Faixa de medição 12,5-16	428745 12,5-16
Jogo de molas de retorno 3 peças Faixa de medição 12,5-16	428746 12,5-16
Anel de ajuste DIN 2250 C Ø da medida nominal 14	484030 14
Cabo de ligação Tipo R2	498948 R2
Cabo de ligação Tipo USB2	498948 USB2
Recetor de rádio Bluetooth® para Bowers Tipo	498952