



Jogo de micrómetros de interiores XT digital, Faixa de medição: 6-10



Dados do pedido

Número do pedido	428652 6-10
GTIN	5051102209650
Classe de artigo	46B

Descrição

Versão:

Micrómetros de interiores de 3 pontos para medição do orifício cego a partir do tam. 12,5–16. Mordentes de medição fixos em MD, a partir do tam. 12,5 com insertos de MD. Leitura através de um ecrã digital grande de elevado contraste. Fusão de medição totalmente temperado e retificado. Medição segura e sem erros sem nónio. Compatível com a aplicação HCT (Hoffmann Group Connected Tools) opcional. Gratuita para Android e iOS.

Função:

- **Comutação entre mm/polegadas.**
- **Definição de 4 valores de predefinição.**
- **Botão de ligar/desligar registo de dados.**

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Micrómetros de interiores digitais n.º 428602 e anéis de controlo com protocolo de ensaio UKAS.

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 498948.

Dongle USB n.º 498952.

Anéis de ajuste n.º 484030.

Extensões n.º 428510.

Peça sobresselente:

Cabeças de medição sobresselentes n.º 428605, mordentes de medição n.º 428745, mola de retorno n.º 428746.

Descrição técnica

Faixa de medição	6 - 10 mm
Ø do anel de ajuste	8 mm
Número de anéis de ajuste	1
Número de cabeças de medição	2
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032
Número de pilhas incluídas	1
Série	HCT
Tipo de proteção IP	IP 67
Alimentação de energia	A pilhas
Aplicação sem fios	HID (Human Interface Device)
Aplicação sem fios	Software de fabricante
Aplicação sem fios	HCT Mobile App
Norma	DIN 863
Leitura comutável	mm/polegada
Interface	Interface Bluetooth®
Interface	Interface RS232C
Interface	Interface USB
Tecnologia de medição	digital
embalagem	caixa estável
Calibração	S6
Tipo de produto	Micrómetro de interiores de 3 pontos

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/428652-6-10>