



Jogo de medidores rápidos para interiores digitais XT Holematic com Bluetooth®, Faixa de medição: 10-20



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 428752 10-20 |
| GTIN | 5051102207540 |
| Classe de artigo | 46B |

Descrição

Versão:

Medidores rápidos para interiores de 3 pontos Holematic para medição de orifícios cegos a partir do tam. 12,5–16. Mordentes de medição fixos em MD, a partir do tam. 12,5–16 com insertos de MD. Leitura através de um ecrã digital grande de elevado contraste. Medições seguras e sem erros sem nónio. Compatível com a aplicação HCT (Hoffmann Group Connected Tools) opcional. Gratuita para Android e iOS.

Vantagem:

Medição muito rápida e com repetição exata com o punho da pistola e força de medição constante.

Função:

- **Comutação entre mm/polegadas.**
- **Definição de 2 valores de predefinição.**
- **Botão de ligar/desligar registo de dados.**

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Medidores rápidos para interiores digitais n.º 428702 e anéis de controlo com protocolo de teste UKAS.

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 498948, dongle USB n.º 498952, anéis de ajuste n.º 484030, extensões n.º 428510.

Ficha de dados

Peça sobresselente:

Cabeças de medição sobresselentes n.º 428605, mordentes de medição n.º 428745, mola de retorno n.º 428746.

Descrição técnica

| | |
|--|-----------------------------------|
| Leitura | 0,001 mm |
| Número de cabeças de medição | 3 |
| Faixa de medição | 10 - 20 mm |
| Ø do anel de ajuste | 12,5 / 20 mm |
| Limite de erro | 0,004 mm |
| Número de pilhas incluídas | 1 |
| Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 |
| Série | HCT |
| Tipo de proteção IP | IP 67 |
| Alimentação de energia | A pilhas |
| Aplicação sem fios | HID (Human Interface Device) |
| Aplicação sem fios | Software de fabricante |
| Aplicação sem fios | HCT Mobile App |
| Norma | DIN 863 |
| Leitura comutável | mm/polegada |
| Interface | Interface Bluetooth® |
| Interface | Interface USB |
| Interface | Interface RS232C |
| Tecnologia de medição | digital |
| embalagem | caixa estável |
| Calibração | S6 |
| Tipo de produto | Medidor de interiores de 3 pontos |

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/428752-10-20>

Ficha de dados