

**Chave de luneta de duas bocas, reta, cromado, Tamanho da chave: 13X17****Dados do pedido**

Número do pedido	617950 13X17
GTIN	4045197441874
Classe de artigo	62A

Descrição**Versão:**

Forjadas. Distâncias entre faces com tolerância estreita.

HOLEX – com haste oval.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

Aço cromo-vanádio **HOLEX**, cromado.

Descrição técnica

Tamanho da chave s_1	13 mm
Tamanho da chave s_2	17 mm
Comprimento da chave L	165 mm
Ø máximo do anel D_1 máx.	20,5 mm
Ø máximo do anel D_2 máx.	25,5 mm
altura máxima do anel h_1 máx.	8 mm
Medidas dos tamanhos de chave	métrico
Posição do anel	0 grau
Método de produção	forjado por estampagem
Material	Aço cromo-vanádio
Superfície	cromado

Ficha de dados

Atributo do nome do produto	cromado
Tipo de produto	Chave de parafusos