

**Chave de luneta de duas bocas, reta, cromado, Tamanho da chave: 16X17****Dados do pedido**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 617950 16X17  |
| GTIN             | 4045197441898 |
| Classe de artigo | 62A           |

**Descrição****Versão:**

Forjadas. Distâncias entre faces com tolerância estreita.

**HOLEX** – com haste oval.

**Norma:**

**DIN 837 B / ISO 3318**

**Material:**

Aço cromo-vanádio **HOLEX**, cromado.

**Descrição técnica**

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Tamanho da chave $2$                       | 17 mm                  |
| $\varnothing$ máximo do anel $D_2$ máx.    | 25,5 mm                |
| Comprimento da chave L                     | 169 mm                 |
| Tamanho da chave $1$                       | 16 mm                  |
| altura máxima do anel $h_{1 \text{ máx.}}$ | 8 mm                   |
| $\varnothing$ máximo do anel $D_1$ máx.    | 24,5 mm                |
| Medidas dos tamanhos de chave              | métrico                |
| Posição do anel                            | 0 grau                 |
| Método de produção                         | forjado por estampagem |
| Material                                   | Aço cromo-vanádio      |
| Superfície                                 | cromado                |

Ficha de dados

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Atributo do nome do produto | cromado            |
| Tipo de produto             | Chave de parafusos |