



## Sapato abotinado preto/azul VD PRO 1500 ESD, S2 NB BOA, Tamanho de calçado UE: 44



### Dados do pedido

Número do pedido	092534 44
GTIN	4044348546703
Classe de artigo	09C

### Descrição

#### Modelo:

Calçado de segurança da série **VARIO DYNAMICS® PRO**. Tecnologia VARIO Multiflex® para calçado de peso reduzido.

- **Material superior de microfibras muito leves.**
- **Forro funcional com respiração ativa.**
- **Material da sola em TPU Athletic ESD, azul claro.**
- **Palmilha confortável ERGO-SOFT ESD.**
- **Proteção contra descarga eletrostática (ESD).**

Sapato abotinado com estrutura sem costuras. Lingueta antipoeira, aplicações na parte superior.

Com amortecimento do calcanhar **SECURA VARIO®**.

Com fecho rotativo BOA®.

Com sola de couro genuíno.

#### Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

#### Instrução:

Modelo largo XB com o n.º 092535.

Artigos em stock nos tamanhos de calçado europeus 39 – 46. É possível encomendar os tamanhos de calçado europeus 36 – 50.

### Descrição técnica

Cor	preto/azul
Classe de proteção	S2
Material da biqueira protetora	Alumínio
Norma	Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Isolamento do frio	até -20 °C
Tamanho de calçado UE	44
Série	VD PRO 1500 ESD
Propriedades	Fecho rotativo
Propriedades	Amortecimento Vario®
Género	Homens
Propriedade eletrostática	EGB/ESD
Tipo de produto	Sapato baixo de segurança