



## Sapato abotinado preto/azul VD PRO 1500 ESD, S2 NB BOA, Tamanho de calçado UE: 38



### Dados do pedido

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 092534 38     |
| GTIN             | 4044348546642 |
| Classe de artigo | 09C           |

### Descrição

#### Modelo:

Calçado de segurança da série **VARIO DYNAMICS® PRO**. Tecnologia VARIO Multiflex® para calçado de peso reduzido.

- **Material superior de microfibras muito leves.**
- **Forro funcional com respiração ativa.**
- **Material da sola em TPU Athletic ESD, azul claro.**
- **Palmilha confortável ERGO-SOFT ESD.**
- **Proteção contra descarga eletrostática (ESD).**

Sapato abotinado com estrutura sem costuras. Lingueta antipoeira, aplicações na parte superior.

Com amortecimento do calcanhar **SECURA VARIO®**.

Com fecho rotativo BOA®.

Com sola de couro genuíno.

#### Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

#### Instrução:

Modelo largo XB com o n.º 092535.

Artigos em stock nos tamanhos de calçado europeus 39 – 46. É possível encomendar os tamanhos de calçado europeus 36 – 50.

### Descrição técnica

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Norma                          | Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191 |
| Classe de proteção             | S2  |
| Material da biqueira protetora | Alumínio  |
| Isolamento do frio             | até -20 °C  |
| Cor                            | preto/azul  |
| Tamanho de calçado UE          | 38  |
| Série                          | VD PRO 1500 ESD   |
| Propriedades                   | Fecho rotativo  |
| Propriedades                   | Amortecimento Vario®                                      |
| Género                         | Homens  |
| Propriedade eletrostática      | EGB/ESD   |
| Tipo de produto                | Sapato baixo de segurança                                 |