



Sapato abotinado preto/azul VD PRO 1500 ESD, S2 NB BOA, Tamanho de calçado UE: 40



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 092534 40 |
| GTIN | 4044348546666 |
| Classe de artigo | 09C |

Descrição

Modelo:

Calçado de segurança da série **VARIO DYNAMICS® PRO**. Tecnologia VARIO Multiflex® para calçado de peso reduzido.

- **Material superior de microfibras muito leves.**
- **Forro funcional com respiração ativa.**
- **Material da sola em TPU Athletic ESD, azul claro.**
- **Palmilha confortável ERGO-SOFT ESD.**
- **Proteção contra descarga eletrostática (ESD).**

Sapato abotinado com estrutura sem costuras. Lingueta antipoeira, aplicações na parte superior.

Com amortecimento do calcanhar **SECURA VARIO®**.

Com fecho rotativo BOA®.

Com sola de couro genuíno.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Instrução:

Modelo largo XB com o n.º 092535.

Artigos em stock nos tamanhos de calçado europeus 39 – 46. É possível encomendar os tamanhos de calçado europeus 36 – 50.

Descrição técnica

| | |
|--------------------------------|---|
| Tamanho de calçado UE | 40 |
| Cor | preto/azul |
| Material da biqueira protetora | Alumínio |
| Norma | Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191 |
| Classe de proteção | S2 |
| Isolamento do frio | até -20 °C |
| Série | VD PRO 1500 ESD |
| Propriedades | Fecho rotativo |
| Propriedades | Amortecimento Vario® |
| Género | Homens |
| Propriedade eletrostática | EGB/ESD |
| Tipo de produto | Sapato baixo de segurança |