

## Ficha de dados



### Botas com atacadores preto/azul VD PRO 1800 ESD, S2 NB BOA, Tamanho de calçado UE: 48



#### Dados do pedido

Número do pedido	092544 48
GTIN	4044348574386
Classe de artigo	09C

#### Descrição

##### Versão:

Calçado de segurança da série **VARIO DYNAMICS® PRO**. Tecnologia VARIO Multiflex® para calçado de peso reduzido.

- **Material superior de microfibras muito leves.**
- **Forro funcional com respiração ativa.**
- **Material da sola em TPU Athletic ESD, azul claro.**
- **Palmilha confortável ERGO-SOFT ESD.**
- **Proteção contra descarga eletrostática (ESD).**

Botas de atacadores com estrutura sem costuras. Lingueta antipoeira. Debrum acolchoado. Com fecho rotativo BOA®.

Com amortecimento do calcanhar **SECURA VARIO®**.

Com sola de couro genuíno.

##### Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191.

##### Nota:

Modelo largo XB com o n.º 092545.

Artigos em stock nos tamanhos de calçado europeus 39 – 46. É possível encomendar os tamanhos de calçado europeus 36 – 50.

## Ficha de dados

### Descrição técnica

Classe de proteção	S2
Tamanho de calçado UE	48
Material da biqueira protetora	Alumínio
Isolamento do frio	até -20 °C
Cor	preto/azul
Norma	Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Série	VD PRO
Propriedades	Fecho rotativo
Propriedades	Amortecimento Vario®
Género	Homens
Propriedade eletrostática	EGB/ESD
Tipo de produto	Botas de segurança