

LOCTITE

Dados do pedido

Número do pedido	083362 406_DIE
GTIN	4058093011829
Classe de artigo	04L

Descrição

Utilização:

Para plásticos difíceis de colar, como PE, PP, PTFE, Santoprene e outros elastómeros termoplásticos. Para melhorar a aderência, tratar o ponto de colagem com primário 770.

Material fornecido:

Cola à base de poliolefinas 406.

Descrição técnica

Fixação natural após	2 - 10 s
Resistência à tração e ao cisalhamento	15,5 N/mm ²
Marcação de substância perigosa	GHS07: Ponto de exclamação
Designação do fabricante	406
Viscosidade dinâmica	20 mPas
Temperatura de armazenamento	2 - 8 °C
Densidade	1,1 g/cm ³
Temperatura da área de aplicação	-40 - 120 °C

Forma	líquido
indicado para material	Elastómero
indicado para material	PE
indicado para material	PP
Base química	Etilenocianoacrilato
Validade a partir da data de produção	20 Monatmês
Cor	transparente
Quantidade de enchimento	20 ml
medida máxima da folga	0,15 mm
Atributo do nome do produto	20 g
Tipo de produto	Cola rápida