



### Chave de gancho com nariz, para porcas com Ø exterior: 34/36



#### Dados do pedido

Número do pedido	628400 34/36
GTIN	4020772054625
Classe de artigo	63Q

#### Descrição

**Versão:**

Aço especial, retificado na vertical, endurecido e temperado em tom brunido.  
Chave de gancho com nariz conforme DIN 1810 A.

**Utilização:**

Para porcas ranhuradas DIN 1804 e porcas ranhuradas com rolamentos de rolos DIN 981.

**Nota:**

O tam. 135/145; a espessura de 260/270 é diferente da norma DIN.

#### Descrição técnica

comprimento total	170 mm
para porcas com Ø exterior	34 - 36 mm
Tipo	1810 A
com nariz	sim
Norma	DIN 1810 A
Tipo de produto	Chave de gancho