

**Chave de gancho com pino, para porcas com Ø exterior: 25/28mm****Dados do pedido**

Número do pedido	628500 25/28
GTIN	4020772054908
Classe de artigo	63Q

Descrição**Versão:**

Aço especial, retificado na vertical, endurecido e temperado em tom brunido.

Chave de gancho com pino conforme DIN 1810 B.

Utilização:

Para porcas de furos em cruz DIN 1816.

Descrição técnica

comprimento total	136 mm
para porcas com Ø exterior	25 - 28 mm
Ø do pino	3 mm
Tipo	1810 A
Designação do fabricante	DIN 1810 B
Tipo de produto	Chave de gancho