

**Chave de gancho com nariz, para porcas com Ø exterior: 12/14****Dados do pedido**

Número do pedido	628400 12/14
GTIN	4020772054588
Classe de artigo	63Q

Descrição**Versão:**

Aço especial, retificado na vertical, endurecido e temperado em tom brunido.

Chave de gancho com nariz conforme DIN 1810 A.

Utilização:

Para porcas ranhuradas DIN 1804 e porcas ranhuradas com rolamentos de rolos DIN 981.

Nota:

O tam. 135/145; a espessura de 260/270 é diferente da norma DIN.

Descrição técnica

para porcas com Ø exterior	12 - 14 mm
comprimento total	110 mm
Tipo	1810 A
com nariz	sim
Norma	DIN 1810 A
Tipo de produto	Chave de gancho