



## Dados do pedido

Número do pedido	786000 7
GTIN	
Classe de artigo	76G

## Descrição

### Modelo:

Drill tipped with hard and tough carbide inserts and brazed at high temperature. Asymmetrical flute profile for good transport of drill dust.

**Hammer and rotary bits** with strong carbide cutter tip.

## Descrição técnica

comprimento total	100 mm
Comprimento da espiral	60 mm
Ø da broca	7 mm
Número de arestas de corte Z	2
Ø da haste	7 mm
Óleo de corte	HM
Norma	DIN 8039
Norma	ISO 5468
Utilização com/sem impacto	Perfuração de percussão
Haste	Haste cilíndrica
Tipo de produto	Broca para pedra