



Dados do pedido

Número do pedido	786000 4,5
GTIN	
Classe de artigo	76G

Descrição

Modelo:

Drill tipped with hard and tough carbide inserts and brazed at high temperature. Asymmetrical flute profile for good transport of drill dust.

Hammer and rotary bits with strong carbide cutter tip.

Descrição técnica

Comprimento da espiral	50 mm
comprimento total	85 mm
Ø da broca	4,5 mm
Número de arestas de corte Z	2
Ø da haste	4,5 mm
Óleo de corte	HM
Norma	DIN 8039
Norma	ISO 5468
Utilização com/sem impacto	Perfuração de percussão
Haste	Haste cilíndrica
Tipo de produto	Broca para pedra