



Alicate de corte lateral resistente, cromado, com mangas de punho, comprimento total: 160mm



Dados do pedido

Número do pedido	723100 160
GTIN	4003773022961
Classe de artigo	73F

Descrição

Modelo:

Cabeça forte com arestas de corte adicionalmente endurecidas indutivamente (aproximadamente 64 HRC). A articulação é aplicada. Elevado desempenho de corte devido à relação de transmissão ideal.

Alicates cromados, pegas com mangas multicomponentes.

Utilização:

Para todos os fios (longa vida útil da ferramenta, mesmo com fio rígido). Altamente resiliente para uso contínuo de serviço pesado.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Aço cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo.

Descrição técnica

Potência de corte de corda de piano até Ø	2 mm
Potência de corte de fio duro até Ø	2,5 mm
comprimento total	160 mm
Potência de corte de fio macio até Ø	3,4 mm
Norma	DIN ISO 5749
Punho	Manga multicomponente

Método de produção	Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 64 HRC)
Material	Aço cromo-vanádio
Superfície	cromado
Alicate de corte lateral de alto desempenho	não
com mola de abertura ativável	não
Tipo de produto	Alicate cortante