



## Alicate de corte lateral resistente, cromado, com mangas de punho, comprimento total: 250mm



### Dados do pedido

Número do pedido	723100 250
GTIN	4003773039754
Classe de artigo	73F

### Descrição

#### Modelo:

Cabeça forte com arestas de corte adicionalmente endurecidas indutivamente (aproximadamente 64 HRC). A articulação é aplicada. Elevado desempenho de corte devido à relação de transmissão ideal.

Alicates cromados, pegas com mangas multicomponentes.

#### Utilização:

Para todos os fios (longa vida útil da ferramenta, mesmo com fio rígido). Altamente resiliente para uso contínuo de serviço pesado.

#### Norma:

**DIN ISO 5749**

#### Material:

Aço cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo.

### Descrição técnica

Potência de corte de fio duro até Ø	3,5 mm
Potência de corte de fio macio até Ø	4,6 mm
comprimento total	250 mm
Potência de corte de corda de piano até Ø	3 mm
Norma	<b>DIN ISO 5749</b>
Punho	Manga multicomponente

Método de produção	Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 64 HRC)
Material	Aço cromo-vanádio
Superfície	cromado
Alicate de corte lateral de alto desempenho	não
com mola de abertura ativável	não
Tipo de produto	Alicate cortante