

Garant**Alicate de corte lateral resistente, cromado isolamento VDE, comprimento total: 200mm**

Dados do pedido

Número do pedido	723510 200
GTIN	4045197501622
Classe de artigo	71B

Descrição

Modelo:

Cabeça forte, arestas de corte endurecidas indutivamente (cerca de 64 HRC), junta fixa e sem folga.

Alicate cromado, punhos com bainhas multicomponente ergonómicas otimizadas com superfície de **Haptoprene** de fácil preensão.

Isolado conforme DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 para trabalhar sob tensão de até 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Aço cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo.

Descrição técnica

Potência de corte de fio macio até Ø	4,2 mm
Potência de corte de corda de piano até Ø	2,5 mm
comprimento total	200 mm
Potência de corte de fio duro até Ø	3 mm
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Norma	DIN ISO 5749

Punho	Manga multicomponente com superfície em Haptoprene antiderrapante
Método de produção	Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 64 HRC)
Material	Aço cromo-vanádio
Superfície	cromado
Alicate de corte lateral de alto desempenho	não
com mola de abertura ativável	não
Tipo de produto	Alicate cortante