



Alicate de corte lateral compacto, X-Cut® cromado com mangas de punho, comprimento total: 160mm



Dados do pedido

Número do pedido	724300 160
GTIN	4003773075134
Classe de artigo	73F

Descrição

Modelo:

Com uma cabeça fina e arestas de corte endurecidas indutivamente (aproximadamente 64 HRC).

Junta de passagem para a máxima estabilidade.

Alicates cromados, pegas com mangas multicomponentes.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Aço especial para ferramentas, forjado por estampagem e temperado em óleo.

Descrição técnica

Potência de corte de fio macio até Ø	4,8 mm
Potência de corte de corda de piano até Ø	2,2 mm
Potência de corte de fio duro até Ø	2,7 mm
comprimento total	160 mm
Designação do fabricante	X-Cut
Norma	DIN ISO 5749
Punho	Manga multicomponente
Método de produção	Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 64 HRC)

Material	Aço especial para ferramentas
Superfície	cromado
Tipo de produto	Alicate cortante