



Alicate de corte lateral resistente, cromado isolamento VDE, comprimento total: 160mm



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 723500 160 |
| GTIN | 4003773040705 |
| Classe de artigo | 73F |

Descrição

Modelo:

Cabeça forte, arestas de corte endurecidas indutivamente (cerca de 64 HRC), junta fixa e sem folga.

Alicates cromados, pegas com mangas multicomponentes.

Isolado conforme DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 para trabalhar sob tensão de até 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Aço cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo.

Descrição técnica

| | |
|---|---|
| comprimento total | 160 mm |
| Potência de corte de corda de piano até Ø | 2 mm |
| Potência de corte de fio macio até Ø | 3,4 mm |
| Potência de corte de fio duro até Ø | 2,5 mm |
| Norma | DIN ISO 5749 |
| Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
| Punho | Manga multicomponente |
| Método de produção | Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 64 HRC) |

| | |
|---|-------------------|
| Material | Aço cromo-vanádio |
| Superfície | cromado |
| Alicate de corte lateral de alto desempenho | não |
| com mola de abertura ativável | não |
| Tipo de produto | Alicate cortante |