

**Alicate de corte lateral resistente, polido, comprimento total: 250mm****Dados do pedido**

Número do pedido	723150 250
GTIN	4003773034063
Classe de artigo	73F

Descrição**Modelo:**

Cabeça forte com arestas de corte adicionalmente endurecidas indutivamente (aproximadamente 64 HRC). A articulação é aplicada. Elevado desempenho de corte devido à relação de transmissão ideal.

Alicate preto fosfatado, cabeça polida, punhos revestidos com plástico.

Utilização:

Para todos os fios (longa vida útil da ferramenta, mesmo com fio rígido). Altamente resiliente para uso contínuo de serviço pesado.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Aço cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo.

Descrição técnica

Potência de corte de fio duro até Ø	3,5 mm
Potência de corte de fio macio até Ø	4,6 mm
Potência de corte de corda de piano até Ø	3 mm
comprimento total	250 mm
Norma	DIN ISO 5749
Punho	revestido com plástico
Método de produção	Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 64 HRC)

Material	Aço cromo-vanádio
Superfície	fosfatado a preto, cabeça polida
Alicate de corte lateral de alto desempenho	não
com mola de abertura ativável	não
Tipo de produto	Alicate cortante