



## Chave de parafusos para fenda, com cabo Kraftform, Largura da aresta de corte l: 3,5



### Dados do pedido

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 660100 3,5    |
| GTIN             | 4013288102119 |
| Classe de artigo | 63H           |

### Descrição

#### Versão:

Chaves de parafusos versáteis e robustas com uma lâmina cônica (ponta de corte) e suporte de chave sextavado.

O **cabo Kraftform** de plástico resistente a impactos **com zonas macias integradas** facilita a transferência de binário sendo, assim, suave para as mãos e braços.

**Lâmina** de aço especial com alta dureza e resistência especial; **aresta de corte com revestimento de diamante**. Lâmina perfilada sextavada, a partir do tam. 5,5 e maior, com extensão sextavada para suporte de chaves, superfície nicromate cromada.

#### Vantagem:

- **Maior resistência ao desgaste e baixas forças de ejeção devido ao revestimento de diamante.**
- **Trabalho rápido e ergonômico graças ao cabo Kraftform.**
- **Transmissão de alta potência através de zonas moles integradas.**
- **Proteção contra desliz.**
- **Marcação com símbolo de saída e tam. na tampa.**

#### Utilização:

Para trabalhos de reparação e montagem, para afrouxar parafusos fixos, etc.

### Descrição técnica

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Comprimento da lâmina        | 75 mm  |
| Espessura da lâmina a        | 0,6 mm |
| Largura da aresta de corte b | 3,5 mm |
| comprimento total            | 156 mm |

## Ficha de dados

Perfil de saída

Chave de parafusos de fenda

Tipo de produto

Chave de parafusos