



Chave de parafusos para fenda, com cabo resistente "multicraft", Largura da aresta de corte l: 3,5



Dados do pedido

Número do pedido	660900 3,5
GTIN	7610733085613
Classe de artigo	63E

Descrição

Versão:

Chaves de parafusos versáteis e robustas com uma lâmina cónica (ponta de corte) e suporte de chave sextavado.

Cabo resistente "multicraft" de plástico resistente a impactos (sem cádmio), particularmente fácil de agarrar, mesmo com as mãos oleosas.

Lâmina de liga especial da PB Swiss Tools com a maior dureza possível e resistência especial. Com borda cortante plana-paralela, escalonada. A partir do tam. 8 com extensão sextavada para suporte de chaves. Superfície niquelada e cromada, de ponta preta.

Vantagem:

- **Arestas de corte paralelas remotas com contacto de superfície em vez de contacto de linha para uma transferência de binário mais elevada.**
- **Sem efeito Cam-out.**
- **Corte perfeitamente adequado para ranhuras de parafuso padronizadas e não padronizadas.**
- **O arredondamento suave e sem rebarbas da pega impede a fricção na palma da mão.**
- **Uma forma esférica e ergonómica com uma superfície antideslizante e delicada para a pele garante um trabalho sem fadiga e binários elevados.**
- **Proteção contra deslize.**
- **Marcação com o símbolo e o tam. da força descendente.**

Utilização:

Para trabalhos de reparação e montagem, para afrouxar parafusos fixos, etc.

Descrição técnica

Largura da aresta de corte b	3,5 mm
------------------------------	--------

Espessura da lâmina a	0,5 mm
Comprimento da lâmina	90 mm
comprimento total	180 mm
Designação da lâmina	1
Série	multicraft
Perfil de saída	Chave de parafusos de fenda
Tipo de produto	Chave de parafusos