

**Broca de martelo de metal duro SDS-plus, Ø × comprimento total: 18X450mm****Dados do pedido**

Número do pedido	789000 18X450
GTIN	4002395311941
Classe de artigo	76G

Descrição**Modelo:**

Os 3 dentes de avanço especiais Power Breaker da M2 criam microfissuras no material a perfurar para um avanço mais rápido da broca e remoção do material. A ponta HM de alta qualidade com soldadura particularmente forte garante uma longa vida útil mesmo em betão armado. A espiral de núcleo reforçado (KVS) amortece as vibrações; a energia de impacto é transferida diretamente para a ponta da broca.

Utilização:

Para perfuração de betão, pedra natural e alvenaria.

Instrução:

Se for utilizada uma broca extra comprida (> 500 mm), efetuar uma pré-perfuração com uma broca curta do mesmo diâmetro (evitando a rutura por flexão).

Descrição técnica

Ø	18 mm
Número de arestas de corte Z	2
Comprimento total	450 mm
Comprimento de trabalho	400 mm
Óleo de corte	HM
Utilização com/sem impacto	Perfuração de percussão
Haste	SDS Plus
Tipo de produto	Broca para pedra

