

**Broca de martelo de metal duro SDS-plus, Ø × comprimento total: 12X450mm****Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 789000 12X450 |
| GTIN | 4002395308934 |
| Classe de artigo | 76G |

Descrição**Modelo:**

Os 3 dentes de avanço especiais Power Breaker da M2 criam microfissuras no material a perfurar para um avanço mais rápido da broca e remoção do material. A ponta HM de alta qualidade com soldadura particularmente forte garante uma longa vida útil mesmo em betão armado. A espiral de núcleo reforçado (KVS) amortece as vibrações; a energia de impacto é transferida diretamente para a ponta da broca.

Utilização:

Para perfuração de betão, pedra natural e alvenaria.

Instrução:

Se for utilizada uma broca extra comprida (> 500 mm), efetuar uma pré-perfuração com uma broca curta do mesmo diâmetro (evitando a rutura por flexão).

Descrição técnica

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Número de arestas de corte Z | 2 |
| Ø | 12 mm |
| Comprimento de trabalho | 400 mm |
| Comprimento total | 450 mm |
| Óleo de corte | HM |
| Utilização com/sem impacto | Perfuração de percussão |
| Haste | SDS Plus |
| Tipo de produto | Broca para pedra |

