



Broca de martelo de metal duro "MX4" SDS-plus, Ø × comprimento total: 16X260mm



Dados do pedido

Número do pedido	789050 16X260
GTIN	4002395374779
Classe de artigo	76G

Descrição

Modelo:

Cabeça de perfuração com secção transversal quadrada. Maior velocidade de perfuração devido à cabeça de 4 arestas de corte. O dobro da vida útil em comparação com cortadores de 2 arestas. Design de 4 espirais de grande volume. Ponta angular mais afiada:

Perfuração mais precisa, sem deslizamento na superfície, mais agressiva em aço para betão armado e velocidade de perfuração mais rápida.

Certificação PGM – certifica furos precisos compatíveis com buchas, tanto para âncoras químicas como mecânicas. Placa HM com 4 arestas de corte ranhurada, robusta e **soldada de uma só peça**. O novo design da cabeça em combinação com a ponta inclinada permite um avanço ideal ao atingir armações de ferro.

Utilização:

Para perfuração de betão, pedra natural e alvenaria – com máximo conforto de perfuração. Funcionamento muito suave, perfeita para furos circulares. Design de 4 espirais para evacuação rápida do pó de perfuração, baixas vibrações e alta estabilidade. Fadiga reduzida e carga reduzida da máquina.

Descrição técnica

Ø	16 mm
Número de arestas de corte Z	4
Comprimento total	260 mm
Comprimento de trabalho	200 mm
Óleo de corte	HM

Utilização com/sem impacto	Perfuração de percussão
Haste	SDS Plus
Tipo de produto	Broca para pedra