

HOLEX**Alicate de corte lateral liso, comprimento total: 140mm****Dados do pedido**

Número do pedido	725250 140
GTIN	4045197166319
Classe de artigo	72B

Descrição**Modelo:**

Forma fina com arestas de corte endurecidas indutivamente (aproximadamente 62 HRC). Alicates nus, pegas cobertas de plástico.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Aço cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo.

Descrição técnica

Potência de corte de fio macio até Ø	2,8 mm
comprimento total	140 mm
Potência de corte de fio duro até Ø	1,8 mm
Norma	DIN ISO 5749
Punho	revestido com plástico
Método de produção	Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 62 HRC)
Material	Aço cromo-vanádio
Superfície	sem revestimento
Alicate de corte lateral de alto desempenho	não
com mola de abertura ativável	não

Tipo de producto

Alicate cortante