

**Broca Forstner, Ø da broca: 12****Dados do pedido**

Número do pedido	795150 12
GTIN	9002696009184
Classe de artigo	76H

Descrição**Versão:**

Dois gumes com haste cilíndrica.

Aço especial; para utilização normal na perfuração em madeira, em parte também em madeira dura. A aresta de corte circular afiada produz furos cegos sem gretas e, ao mesmo tempo, reduz o risco de sobreaquecimento.

Utilização:

Para perfuração de furos cegos sem gretas com precisão dimensional, bem como furos redondos.

Norma:

DIN 7483 G

Descrição técnica

Medida da haste	6x30 mm
Número de arestas de corte Z	2
Ø	12 mm
Comprimento total	90 mm
Tipo de produto	Broca para madeira