

**Broca de metal duro sintético, Ø da broca: 25****Dados do pedido**

Número do pedido	795250 25
GTIN	9002696014157
Classe de artigo	76H

Descrição**Versão:**

Dois gumes com haste cilíndrica.

Com **insertos de metal duro**; alta estabilidade. Para perfuração de madeira dura, plásticos, placas com revestimento, etc.

Utilização:

Para perfuração de furos cegos sem gretas com precisão dimensional, bem como furos redondos.

Norma:

DIN 7483 G

Descrição técnica

Número de arestas de corte Z	2
Medida da haste	10x30 mm
Ø	25 mm
Comprimento total	90 mm
Tipo de produto	Broca para madeira

Acessórios

Extensão para broca para Ø da haste 10

795270 10