



Chave de parafusos para Pozidriv, com cabo Haptoprene® bicomponente, Tamanho da fenda em cruz: 0



Dados do pedido

Número do pedido	667693 0
GTIN	4045197923325
Classe de artigo	61F

Descrição

Versão:

Cabo resistente com superfície de fácil preensão, delicado para a pele e um núcleo de polipropileno particularmente robusto e resistente a impactos. Graças à estrutura especial da superfície, é possível transmitir binários elevados mesmo com as mãos molhadas ou oleosas. **Lâmina** de liga especial de cromo-vanádio com a maior dureza possível e resistência especial. Superfície niquelada e cromada, ponta preta. Cabo resistente com uma superfície de **Haptoprene** de fácil preensão, delicado para as mãos.

Descrição técnica

para parafusos de Ø	até 2 mm
Tamanho da fenda em cruz	0
comprimento total	140 mm
Comprimento da lâmina	60 mm
Perfil de saída	Chave de parafusos Pozidriv
Tipo de produto	Chave de parafusos