

**Saca-pinos, qualidade standard, lacado, Ø da ponta D: 3mm****Dados do pedido**

Número do pedido	747000 3
GTIN	4049002002809
Classe de artigo	73U

Descrição**Modelo:**

Eixo octogonal forte com mandril cilíndrico. Endurecido uniformemente ao longo de todo o comprimento. O revestimento especial **da cabeça de impacto** evita lascas. Real Ø 0,05 0,5 – mm abaixo do tamanho nominal impede que os condutores de pinos encravem no orifício.

Norma:

DIN 6450.

Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Material:

Qualidade normal de aço temperado ao ar de cromo-vanádio, pintado.

Descrição técnica

comprimento total L ₁	150 mm
Comprimento do mandril L ₂	40 mm
Ø da haste S	10 mm
Ø da ponta D	3 mm
Norma	DIN 6450 C
Material	Aço temperado ao ar de cromo-vanádio
Superfície	lacado
Tipo de produto	Saca-pinos

