



Dados do pedido

Número do pedido	814000 100
GTIN	
Classe de artigo	82A

Descrição

Modelo:

Slim design with double-T-profile shank (chromium plated). Jaw angle 22°. Drop-forged and hardened. With **scale** on the jaw.

Norma:

DIN 3117

Descrição técnica

tamanho máximo da chave	13 mm
comprimento total	100 mm
comprimento total	4 polegada
Posição da boca	22 grau
Método de produção	forjado por estampagem e temperado
não produz faíscas	não
Escala	sim
Manga para punho	não
Tipo de produto	Chave inglesa