

**RIDGID****Corta-tubos INOX (VA)/cobre****Dados do pedido**

Número do pedido	819475
GTIN	95691318039
Classe de artigo	83R

**Descrição****Modelo:**

Design estável para cargas mais altas e cortes precisos com 6 ou 12 rolos-guia. Trabalho extremamente rápido e com poupança de energia **graças aos rolos-guia com rolamentos de esferas e à roda de corte**. Inclui rodas de corte de substituição.

**Utilização:**

Especialmente para cortar tubos VA e C-aço galvanizados (até 3 mm de espessura de parede), mas também tubos de alumínio e cobre.

**Descrição técnica**

Furo da roda de corte	8 mm
Ø da roda de corte	22 mm
Largura da roda de corte	8 mm
para tubo com Ø exterior	6 - 65 mm
Tipo de produto	Corta-tubos

**Acessórios**

814920 35

Rebarbadora de interiores/exteriores de aço inoxidável  
para tubo de Ø até 35

Rebarbadora de interiores/exteriores de aço inoxidável  
para tubo de Ø até 54

814920 54

Rebarbadora de interiores/exteriores de aço inoxidável  
para tubo de Ø até 54E

814920 54E

Parafuso de roda dentada

819477

Conjunto de pinos de rolos 2 peças

819478

Conjunto de rolos de rolamentos de esferas 6 peças

819479

Conjunto de discos de corte de reserva, 2 peças

819480