



Conjunto de chaves de parafusos de precisão, Número peças: 7



Dados do pedido

Número do pedido	669600 7
GTIN	7610733089055
Classe de artigo	63E

Descrição

Modelo:

Cabo telescópico de precisão de plástico de fácil preensão com cabeça de centragem rotativa, dispositivo de aperto com porca de capa para fixar as lâminas no comprimento desejado (lâminas telescópicas). **Lâminas** de liga especial da PB Swiss Tools com a maior dureza possível e resistência especial. A maior precisão dimensional das arestas de corte. Superfície niquelada e cromada, corte preto. Fornecido em saco plástico.

Índice:

- Cabo telescópico de plástico: 1 un.
- 2 Lâminas para Torx® n.º 669607: TX6 / TX7; TX8 / TX9
- 2 lâminas para chave sextavado interior n.º 669606: 1,5 / 2; 2,5 / 3
- 2 lâminas para fenda / Phillips n.º 669605: 2x0,3 / 00; 2,5x0,4 / 0

Descrição técnica

Número de peças	7
Perfil de saída	Chave de parafusos para parafusos TORX®
Perfil de saída	Chave de parafusos sextavada

Perfil de saída	Chave de parafusos de fenda
Perfil de saída	Chave de parafusos para Phillips
Tipo de produto	Chave de parafusos

Acessórios

Lâmina para parafusos Phillips com ranhuras Tipo 1	669605 1
Lâmina para parafusos Phillips com ranhuras Tipo 2	669605 2
Lâmina para parafusos Phillips com ranhuras Tipo 3	669605 3
Lâmina para parafusos de sextavado interior Tipo 1	669606 1
Lâmina para parafusos de sextavado interior Tipo 2	669606 2
Lâmina para parafusos Torx® Tipo 1	669607 1
Lâmina para parafusos Torx® Tipo 2	669607 2
Lâmina para parafusos Pozidriv Tipo 1	669608 1