

**Ponta para sextavado, comprida, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Hex-Plus,
Hexágono/comprimento total: 3/89****Dados do pedido**

Número do pedido	674247 3/89
GTIN	4013288191816
Classe de artigo	63H

Descrição**Versão:**

Do tam. 6/89 com lâmina sextavada contínua.

Para alojamento em suportes manuais ou máquinas com alojamento sextavado correspondente ou para alojamento nos porta-pontas n.º 675000 – 675050.

Utilização:

Para parafusos com sextavado interior DIN 7426.

Norma:

DIN ISO 1173

Material:

Liga especial de cromo-vanádio, resistente e dura.

Descrição técnica

Sextavado	3 mm
comprimento total	89 mm
Haste sextavada para ponta	E 6,3
Designação do fabricante	840/4 Z Hex-Plus
Perfil de saída	Chave de parafusos sextavada
Tipo de produto	Ferramenta de pontas