

**PrecisionBit para fenda, 1/4 polegada E 6,3, Largura da aresta de corte/  
comprimento total: 3,5mm****Dados do pedido**

Número do pedido	674257 3,5
GTIN	7610733221462
Classe de artigo	63E

**Descrição****Modelo:**

Para alojamento em suportes manuais ou máquinas com alojamento sextavado correspondente ou para alojamento nos porta-pontas n.º 675000 – 675050.

**Utilização:**

Para parafusos de fenda DIN 3127.

**Norma:**

**DIN ISO 1173**

**Material:**

Aço especial de alta resistência com a maior dureza possível e resistência especial.

**Descrição técnica**

comprimento total	50 mm
Largura da aresta de corte	3,5 mm
Espessura da lâmina	0,5 mm
Haste sextavada para ponta	E 6,3
Perfil de saída	Chave de parafusos de fenda
Tipo de produto	Ferramenta de pontas