



## PrecisionBit para fenda, 1/4 polegada E 6,3, Largura da aresta de corte/ comprimento total: 5/75mm



### Dados do pedido

Número do pedido	674257 5/75
GTIN	7610733221509
Classe de artigo	63E

### Descrição

**Modelo:**

Para alojamento em suportes manuais ou máquinas com alojamento sextavado correspondente ou para alojamento nos porta-pontas n.º 675000 – 675050.

**Utilização:**

Para parafusos de fenda DIN 3127.

**Norma:**

**DIN ISO 1173**

**Material:**

Aço especial de alta resistência com a maior dureza possível e resistência especial.

### Descrição técnica

Largura da aresta de corte	5 mm
Espessura da lâmina	1 mm
comprimento total	75 mm
Haste sextavada para ponta	E 6,3
Perfil de saída	Chave de parafusos de fenda
Tipo de produto	Ferramenta de pontas