

**Ponta para fenda, 1/4 polegada E 6,3, Largura da aresta de corte/  
comprimento total: 3****Dados do pedido**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 674260 3      |
| GTIN             | 4013288191755 |
| Classe de artigo | 63H           |

**Descrição****Versão:**

Para alojamento em suportes manuais ou máquinas com alojamento sextavado correspondente ou para alojamento nos porta-pontas n.º 675000 – 675050.

**Utilização:**

Para parafusos de fenda DIN 3127.

**Norma:**

**DIN ISO 1173**

**Material:**

Liga especial de cromo-vanádio, resistente e dura.

**Descrição técnica**

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Largura da aresta de corte | 3 mm                        |
| Espessura da lâmina        | 0,5 mm                      |
| comprimento total          | 50 mm                       |
| Haste sextavada para ponta | E 6,3                       |
| Designação do fabricante   | 800/4 Z                     |
| Perfil de saída            | Chave de parafusos de fenda |
| Tipo de produto            | Ferramenta de pontas        |

