



Conjunto de alicates para anéis de retenção, 20 peças para anéis internos e externos



Dados do pedido

Número do pedido	700170
GTIN	3148515415005
Classe de artigo	73R

Descrição

Versão:

Pega forjada e peça articulada, pontas intercambiáveis (parafuso de fixação). Alicates cromados, pegas cobertas de plástico. Com **mola de** abertura e limite de abertura infinitamente **ajustável**.

Norma:

DIN 5256 C e D – para anéis de retenção internos.

DIN 5254 A e B – para anéis de retenção externos.

Material fornecido:

Cada 1 alicate para anéis de retenção para anéis interiores e exteriores com 9 pares de pontas intercambiáveis (cada 3 pares em versão reta, curva de 45° e curva de 90°).

Descrição técnica

Ø da ponta, alicate para anéis de retenção exteriores	0,9; 1,3; 1,8 mm
para anel de retenção interior de Ø	8 – 12; 12 – 25; 19 – 63 mm
para anel de retenção exterior de Ø	3 – 10; 10 – 25; 19 – 63 mm
comprimento total máximo de alicates para anéis de retenção interiores	180 mm

Ficha de dados

comprimento total máximo de alicates para anéis de retenção exteriores	180 mm
Número de alicates	2
Ø da ponta, alicate para anéis de retenção interiores	0,9; 1,3; 1,8 mm
Utilização de alicates para anéis de retenção	Anel interior dobrado
Utilização de alicates para anéis de retenção	Anel exterior dobrado
Utilização de alicates para anéis de retenção	Anel interior reto
Utilização de alicates para anéis de retenção	Anel exterior reto
Acondicionamento em	Caixa de plástico
Norma	DIN 5254 A e B
Norma	DIN 5256 C e D
Ponta intercambiável	sim
Tipo de produto	Alicate para anéis de retenção