

**Ponta para fenda, 1/4 polegada C 6,3, Largura da aresta de corte: 3****Dados do pedido**

Número do pedido	675250 3
GTIN	4013288148971
Classe de artigo	63H

Descrição**Versão:**

Para alojamento em suportes manuais ou máquinas com alojamento sextavado correspondente ou para alojamento nos porta-pontas n.º 675000 – 675050.

Versão padrão, **resistente**.

Utilização:

Para parafusos ranhurados DIN 3127 ou DIN ISO 2351-1.

Norma:

DIN ISO 1173.

Material:

Liga especial de cromo-vanádio, **resistente e dura**.

Descrição técnica

Espessura da lâmina	0,5 mm
comprimento total	25 mm
Largura da aresta de corte	3 mm
Haste sextavada para ponta	E 6,3
Designação do fabricante	800/1 Z
Perfil de saída	Chave de parafusos de fenda
Tipo de produto	Ferramenta de pontas

